

Perfluoroelastoméry - FFKM - ADELAST



Označenie	Materiál	Tvrdosť Shore A	Farba	Teplota °C od	Teplota °C do	Poznámka * certifikácia
adelast™ B694	FFKM	60	biela	-20	+270	podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ B794	FFKM	70	biela	-20	+270	*FDA 21CFR177.2400 , podľa USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ B795	FFKM	70	biela	-15	+300	vysoká teplota, podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ B7LT	FFKM	70	biela	-40	+250	nízka teplota, podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ B7SC	FFKM	75	biela	-20	+300	vysoká teplota, vysoká čistota, aplikácie plazmy
adelast™ B894	FFKM	80	biela	-20	+270	podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ B895	FFKM	80	biela	-15	+300	vysoká teplota, podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary Standard
adelast™ N694	FFKM	60	čierna	-25	+270	štandardné aplikácie
adelast™ N697	FFKM	60	čierna	-40	+260	*FDA 21CFR177.2400 (global migration) - ultra nízka teplota
adelast™ N794	FFKM	70	čierna	-25	+270	štandardné aplikácie
adelast™ N7FD	FFKM	75	čierna	-20	+270	*FDA 21CFR177.2400 , USP Class VI - 3A-Sanitary Standard
adelast™ N7HC	FFKM	70	čierna	-20	+260	para, horúca voda, Amíny
adelast™ N7LT	FFKM	75	čierna	-40	+250	ultra nízka teplota
adelast™ N775	FFKM	75	čierna	-15	+340	výborná teplotná stabilita, nevhodné pre paru/Amíny
adelast™ N894	FFKM	75	čierna	-25	+270	štandardné aplikácie, prednostne skladované
adelast™ N896	FFKM	75	čierna	-15	+330	vysoká teplota
adelast™ N897	FFKM	80	čierna	-30	+260	nízka teplota
adelast™ N8FD	FFKM	75	čierna	-15	+315	vysoká teplota, podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary Standard
adelast™ N8LT	FFKM	75	čierna	-40	+260	ultra nízka teplota
adelast™ N8SR	FFKM	75	čierna	-15	+330	para, horúca voda
adelast™ N993	FFKM	90	čierna	-20	+270	štandardné aplikácie
adelast™ N994	FFKM	90	čierna	-30	+260	nízka teplota
adelast™ N995	FFKM	90	čierna	-15	+330	vysoká teplota
adelast™ N9ED	FFKM	90	čierna	-15	+260	*AED Norsok M710
adelast™ N9EX	FFKM	90	čierna	-15	+320	*AED Norsok M710 , vysoká teplota
adelast™ N9LT	FFKM	90	čierna	-40	+250	*AED Norsok M710 , nízka teplota
adelast™ T695	FFKM	60	jantárová	-15	+275	vysoká čistota, aplikácie plazmy
adelast™ T795	FFKM	70	jantárová	-15	+275	vysoká čistota, aplikácie plazmy
adelast™ V7FD	FFKM	70	zelená	-15	+270	štandardné aplikácie, podľa FDA, USP Class VI - 3A-Sanitary St.
adelast™ V895	FFKM	80	zelená	-15	+310	vysoká teplota

Všetky materiály adelast™ ponúkajú výbornú chemickú aj teplotnú odolnosť. V stĺpci poznámka je odporúčanie pre použitie a aktuálne dostupné certifikácie.

Pre ponuku alebo technickú pomoc volajte: +421 2 4363 2151 mailujte adwings@adwings.sk alebo navštívte www.adwings.sk

